


Flydende MODUL tensid

- Et specialprodukt til automatiske doseringsanlæg
- Flydende kvalitetsvaskemiddel på basis af ren sæbe
- Modul tensid er velegnet til alle tøjkategorier



ANVENDELSE

Modul tensid er udviklet til vask ved 30-95°C . Vask ved 95°C er dog kun nødvendigt ved særligt snavset tøj og smittefare. Normalt anvendes 60°C til kogevask og 30-40°C til kulørt vask.

Modul tensid må **kun** anvendes til automatisk dosering og tilsættes derfor vaskevandet gennem automatisk doseringsudstyr til flydende vaskemidler.

Ved dunkeskift iagttages leverandørbrugsanvisningens anvisninger om arbejdsbeskyttelse. Er dunken tom, skiftes den, og sugelansen monteres igen.

SAMMENSÆTNING OG FUNKTION

Ren sæbe:	Snavs- og fedtløser
An- og nonioniske tensider:	Snavs- og fedtløser
Enzymer:	Opløser proteinpletter
Hjælpstoffer:	Produktstabilitet
Parfume:	Duft

pH-VÆRDI

I brugsopløsning: ca. 10.

DOSERING ved kg tørt tøj	gram	ml
Forvask	4-8	4-8
Klarvask	4-8	4-8
Engangsvask	4-8	4-8

EMBALLAGE

Plastdunk – 27,5 kg.

LAGERFORHOLD

Opbevares i originalemballage. Beskyttes mod frost.

